

Elcometer NDT

Ultrazvukový tloušťkoměr PTG 8

Představení řady PTG

Ultrazvukové tloušťkoměry řady PTG jsou svým ergonomicky tvarovaným a robustním designem ideálním pomocníkem při měření a zaznamenávání tloušťky materiálu a rychlosti ultrazvuku v různých materiálech. Jejich přesnost a jednoduché ovládání menu v několika jazykových mutacích z nich navíc činí přístroje vhodné pro širokou škálu průmyslových použití.

Jednoduchý

Řada ultrazvukových tloušťkoměrů MTG byla navržena tak, aby jejich použití, kalibrace, měření i tvorba testovacích protokolů byly co nejjednodušší.

Přesný

Přesnost měření je $\pm 1\%$, a to až do 25,4 mm v režimu Pulsed-Echo (P-E) a 10,15 mm v režimu Interface-Echo-Echo (I-E-E). Přesná a opakovatelná měření lze provádět na hladkých, drsných i zakřivených plochách bez povrchové úpravy. Ukazatel stability zajišťuje vizuální kontrolu síly i spolehlivosti ultrazvukového signálu.

Efektivní

Přístroje PTG mají uživatelsky nastavitelnou frekvenci měření na hodnoty 4, 8 nebo 16 Hz (tzn. 4, 8 nebo 16 měření za vteřinu). Přístroj PTG8 je také vybaven režimem scan, v němž jsou měření na velkých plochách zaznamenána při frekvenci 16 Hz. Po odejmutí sondy z povrchu se zobrazí průměrná, nejvyšší a nejnižší naměřená hodnota

Výkonný

Přístroje PTG8 obsahují také funkce pro ukládání dat. Do paměti přístroje lze uložit až 100 000 měření až do 1000 souborů sekvenčního nebo mřížkového typu. Přístroje PTG6 a PTG8 jsou kompatibilní se softwarem ElcoMaster™ a aplikacemi ElcoMaster™ Mobile Apps. Data tak lze pomocí USB nebo



Bluetooth® stáhnout přímo do počítače nebo mobilního zařízení s operačním systémem iOS* nebo Android™ a okamžitě vytvářet protokoly o provedeném měření.

Robustní

Celá řada PTG je vhodná pro práci v těch nejtěžších podmínkách: displej je odolný proti odření a rozpouštědlům, kryt celého přístroje je navíc utěsněný, odolný proti nárazům a vhodný pro práci v těžkém terénu, s odolností proti prachu a vlhkosti dle IP 54.

* Kompatibilní se zařízeními iPod, iPhone a iPad.

** Záruku lze zdarma prodloužit do 60 dnů od data zakoupení na www.elcometer.com.

2 ROKY**
záruka

Nejdůležitější vlastnosti



Displej



PC

vyrobeno pro
iPod iPhone iPad

Android™

kompatibilní s
ElcoMaster™

Přístroje řady Elcometer PTG disponují několika režimy měření, z nichž si může uživatel vybrat ten nejvhodnější v závislosti na konkrétním způsobu použití.

Displej

Všechny přístroje jsou vybaveny barevným LCD displejem odolným proti poškrábání a rozpouštědlům. Uživatel si může sám nastavit, které funkce chce na displeji zobrazovat. Z režimů měření jsou na výběr Pulsed-Echo (P-E), Interface-Echo-Echo (I-E-E) a režim měření rychlosti ultrazvuku v materiálu. Ukazatel stability zajišťuje vizuální kontrolu síly i spolehlivosti ultrazvukového signálu.




Zobrazené statistiky

Na displeji lze zobrazit až 8 statistických údajů dle výběru z počtu měření (n), nejnižší, nejvyšší a průměrné hodnoty (Lo , Hi , $\bar{x}$), směrodatné odchylky (σ), horní a dolní mezní hodnoty, nominální hodnoty a rozsahu.



Trendový graf


Jedná se o trendový graf posledních 20 měření, ukazující odchylky tloušťky materiálu na testované ploše. Graf se s každým měřením automaticky aktualizuje, jakákoliv měření mimo nastavené mezní hodnoty zobrazuje červeně, a umožňuje tak rychlou identifikaci míst, kde mohlo dojít ke korozi, nebo kde je tloušťka materiálu pro daný účel příliš velká.



Zobrazení B-Scan


Jde o časové průřezové 2D grafické zobrazení testovaného materiálu, ideální pro analýzu relativní hloubky. Přiblížení měření B-Scan lze nastavit automaticky, nebo uživatelem s důrazem na konkrétní oblasti zájmu.

V závislosti na modelu jsou dostupné různé režimy měření, ale obecně platí, že čím vyšší číslo modelu, tím více režimů měření.




Sekvenční nebo mřížkové soubory

Jednotlivá měření lze ukládat až do 1000 alfanumericky pojmenovaných souborů sekvenčního nebo mřížkového typu společně s označením data, času a místa měření*. Uživatel může prohlížet měření v souborech, statistické údaje a graf všech hodnot uložených v souboru. Funkce Obst* umožňuje uživateli viditelně označit místa, kde nebylo možné měření provést.



Režim scan

V tomto režimu může uživatel posouvat přístroj po velké ploše, přičemž měření jsou zaznamenávána při frekvenci 16 Hz (tzn. 16 měření za vteřinu). Při každém měření se zobrazí aktuální naměřená hodnota tloušťky, ale také analogový sloupcový graf porovnávající tuto hodnotu s nastavenou nominální nebo jakoukoliv uživatelsky zadanou mezní hodnotou. Přístroj je vybaven zvukovou i vizuální signalizací při naměření hodnot mimo zadané limity. Po odejmutí sondy z povrchu se zobrazí také průměrná, nejvyšší a nejnižší naměřená hodnota, což z režimu scan dělá ideální volbu při kontrole celkové jednotlosti povrchu.



Diferenciální režim

Po zadání uživatelsky nastavitelné nominální hodnoty tloušťky bude přístroj naměřené hodnoty zobrazovat spolu s odchylkou od této nominální hodnoty, a okamžitě tak identifikovat místa, jejichž tloušťka je nižší či vyšší než předpokládaná.



* Pouze u souborů mřížkového typu.

Technické specifikace

Model	PTG8
Jednoduše ovladatelné menu v několika jazycích	•
Robustní, odolný proti prachu a vlhkosti dle IP 54	•
Jasný barevný displej s permanentním podsvícením	•
Senzor okolního osvětlení s nastavitelným jasnem	
6cm TFT displej odolný proti poškrábání a rozpouštědlům	•
Velká, snadno ovladatelná tlačítka	•
Napájení přes USB z počítače	•
Softwarové aktualizace ¹ přes software ElcoMaster™	•
2letá záruka na přístroj ²	•
Mezní hodnoty: 40 se signalizací prošel/neprošel	•
Režimy měření	
Interface-Echo-Echo (I-E-E)	•
Interface Echo (I-E)	•
Měření na plastech (PLAS)	•
Frekvence měření	4, 8, 16 Hz ³
Rozsah tloušťky⁴	
I-E-E 0,15 – 10,15 mm	•
I-E 1,65 – 25,40 mm	•
PLAS 0,15 – 5,00 mm	•
Přesnost měření⁵	±1 %/±0,015 mm
Jednotky měření (volitelné)	mm nebo inch
Opakovatelnost/ukazatel stability	•
Režimy zobrazení:	
měření	•

Vybrané statistiky	•
Sloupcový graf tloušťky	•
Vývojový graf	•
Měření a diferenciál	•
B-Scan průřezové zobrazení	
Volitelné rozlišení měření	
Nízké, tzn. 0,1 mm, 10 m/s	•
Vysoké, tzn. 0,01 mm, 1 m/s	•
Statistické údaje na displeji	
Počet měření n , průměr $\bar{x}$, standardní odchylka σ	•
Nejnižší hodnota L_o , nejvyšší hodnota H_i	•
Dolní mezní hodnota	•
Horní mezní hodnota	•
Rozsah	•
Počet měření nad mezní hodnotou	•
Počet měření pod mezní hodnotou	•
Možnosti kalibrace	
Jednobodová	•
Dvoubodová	•
Výběr materiálu; v paměti na výběr 39 materiálů	•
Tovární; resetuje přístroj do továrního nastavení	•
Známa rychlost zvuku	•
Vlastnosti kalibrace	
Uzamčení kalibrace, možnost odemykání PIN kódem	•
Testovací kalibrace	•
Kalibrace uložená do paměti: 3 programovatelné	•
Upozornění na měření mimo kalibraci	•
Záznam dat	
Počet měření	100 000
Počet souborů	1000
Tvoření souboru mřížkového typu	•
Režim pevně stanovené vel. souboru; s propoj. souborů	•
Funkce Obstruct; vložení poznámky o překážce do konkrétního místa na mřížce	•
Smazání poslední hodnoty	•

Označení data a času	•
Prohlížení, promazání a smazání souborů	•
Alfanumerické pojmenování souborů; volitelné uživatelem	•
Graf hodnot v souboru	•
Výstup dat	
USB; do počítače	•
Bluetooth® do počítače, zařízení Android™ & iOS	•
software ElcoMaster®	•
Typ sondy	jednoduchá
Automatické rozpoznání sondy	•
Typ baterie ⁷	2 x AA
Životnost baterie ⁷	Alkalická: 15 hod Lithiová: 28 hod
Provozní teplota	-10 až 50°C
Velikost přístroje (š x v x h)	145 x 73 x 37 mm
Hmotnost přístroje (vč. baterií)	210 g
Obsah balení	Elcometer PTG6 nebo PTG8 , 15MHz 1/4" pravoúhlá jednoduchá sonda, vazební gel, přenosný sáček, závěsné poutko, 3x ochranný kryt displeje, ochranný kufřík, plastový přenosný kufřík, 2x AA baterie, kalibrační certifikát, USB kabel, Software ElcoMaster®, 2letá prodloužená záruka, návod k obsluze
Normy	ČSN EN 14157, ČSN EN 15317

¹ Vyžaduje připojení k internetu

² Záruku lze zdarma prodloužit do 60 dnů od zakoupení na www.elcometer.com

³ Výchozí nastavení v režim Scan je 16 Hz

⁴ V závislosti na měřeném materiálu a použité sonde

⁵ Platí vyšší hodnota

Příslušenství

Sady kalibračních standardů

Objednací číslo	Popis
T920CALSTD-SET1	Sada kalibračních standardů; Nominální tloušťka 2 – 30 mm Součástí balení nominální tloušťka 2, 5, 10, 15, 20, 25 & 30 mm, dodávána se stojánkem a kalibračním certifikátem.
T920CALSTD-SET2	Sada kalibračních standardů; Nominální tloušťka 40 – 100 mm Součástí balení nominální tloušťka 40, 50, 60, 70, 80, 90 & 100 mm, dodávána se stojánkem a kalibračním certifikátem.
T920CALSTD-HLD	Kalibrační stojánek; pro tloušťku až do 100 mm

Samostatné kalibrační standardy

Objednací číslo	Nominální tloušťka (mm)
T920CALSTD-2	2
T920CALSTD-5	5
T920CALSTD-10	10
T920CALSTD-15	15
T920CALSTD-20	20
T920CALSTD-25	25
T920CALSTD-30	30
T920CALSTD-40	40
T920CALSTD-50	50
T920CALSTD-60	60
T920CALSTD-70	70
T920CALSTD-80	80
T920CALSTD-90	90
T920CALSTD-100	100

Vazební gel

Objednací číslo	Popis
T92015701	Vazební gel; 120 ml
T92024034-7	Vazební gel; 300 ml
T92024034-8	Vazební gel; 500 ml
T92024034-3	Vazební gel; 3,8 l
T92024034-9	Vazební gel pro práci při vysokých teplotách; 60 ml

Adaptér na sondy

Tyto adaptéry umožňují použít s tloušťkoměry řady MTG a PTG i duální a jednoduché sondy neoznačené jako „chytré“, s konektory Lemo, a to od společnosti Elcometer i jiných výrobců.

Objednací číslo	Popis
T92024911 duální ¹	Adaptér na sondy
T92025657 jednoduchá ²	Adaptér na sondy

Zpoždovací linky

Každá jednoduchá sonda je dodávána s 9mm a 12mm akrylátovou zpoždovací linkou vhodnou pro měření na oceli, hliníku a titanu. Při měření na tenkých plastech v režimu Měření na plastech (PLAS) musí být použita grafitová zpoždovací linka.

Objednací číslo	Popis
T92016528	Akrylátová zpoždovací linka; 1/4 průměr x 9 mm
T92016529	Akrylátová zpoždovací linka; 1/4 průměr x 12 mm
T92023853-4	Grafitová zpoždovací linka; 1/4 průměr x 3/8"

¹ Tento adaptér umožňuje použít s tloušťkoměry řady MTG i duální sondy neoznačené jako „chytré“, s konektory Lemo, a to od společnosti Elcometer i jiných výrobců.

² Tento adaptér umožňuje použít s tloušťkoměry řady PTG i jednoduché sondy neoznačené jako „chytré“, s konektory Lemo, a to od společnosti Elcometer i jiných výrobců.

Software pro práci s daty ElcoMaster™

ElcoMaster™ je rychlý a snadno použitelný software a mobilní aplikace, které splní všechny požadavky na práci s daty, protokoly o provedeném měření a záruku kvality. Co se získanými daty uděláte, je stejně důležité jako měření samotné.

Jednoduché připojení

Za pomoci průvodce ElcoMaster™ je připojení přístroje a stažení dat (přes USB nebo Bluetooth®) rychlé a snadné.

Exportujte, tiskněte nebo posílejte

Stiskem tlačítka můžete z ElcoMasteru™ data exportovat, tisknout, vytvářet z nich .pdf soubory nebo je posílat e-mailem.



Import současných protokolů

Naskenujte již existující protokol do ElcoMasteru™, přetáhněte data, kam potřebujete, a potom je jednoduše uložte a vytiskněte.

Cloud

Přístup z několika míst zároveň přes zabezpečenou technologii Cloud computingu.

Co ElcoMaster™ umí:


- importovat a kompletovat měření stažená přes USB nebo Bluetooth® ze všech přístrojů Elcometer, vč.:
 - profilu povrchu
 - obsahu soli
 - klimatických podmínek
 - data z vypalovacích pecí
 - tloušťky nátěrové hmoty
 - tloušťky zkorodované vrstvy

- ☐ odtrhové zkoušky
- ☐ měření lesku
- není třeba se kvůli každému přístroji učit pracovat s jiným softwarem, všechny přístroje Elcometer používají stejnou odbornou platformu
- ukládat data do jednoduše strukturovaných složek, podle projektů a typu měření
- rychle zobrazit analýzu dat přímo na displeji, a to vč. histogramů, statistických údajů, měření, mezních hodnot, poznámek, diagramů a fotografií
- exportovat data přímo do formátů .xml, .csv, .txt, .cqtak apod. – šetří tím čas a minimalizuje riziko chyb při přepisu


Inspekční práce může být až z 30 % tvořena tvorbou protokolů. ElcoMaster™ ušetří Váš čas i peníze, když za Vás ve vteřině vytvoří profesionální protokoly na míru, a to dokonce i když nejste v terénu.

- Protokoly můžete okamžitě tvořit pomocí standardizovaných nebo přednastavených šablon. Není třeba s daty nijak dále manipulovat, jednoduše připojíte přístroj, stáhnete data a přetáhnete je, kam potřebujete.
- Zkompletujte data z různých měření (např. tloušťka a profil materiálu, klimatické podmínky, přilnavost a lesk), připojte k nim fotografie, poznámky a další konkrétní informace o projektu, a z toho všeho pak vytvořte protokol na míru, který Vás odliší od konkurence.
- V mnoha průmyslových odvětvích se jednotlivé součástky produktů vyrábějí v různých továrnách či pracovištích a dohromady jsou použity až na závěrečné montážní lince. K odsouhlasení konečného výsledku je pak nezbytná kombinace několika inspekčních parametrů. Pomocí technologie Cloud ElcoMaster™ můžete kontrolovat kvalitu výroby na několika místech zároveň v reálném čase.


ElcoMaster™ má funkci Report Designer, která umožňuje rychle zobrazit měření na obrázku nebo nákrese.




ElcoMaster™ exportuje data přímo do formátů .xml, .csv, .txt, .cqtak apod., čímž šetří čas a minimalizuje riziko chyb při přepisu.




Data lze ukládat do jednoduše strukturovaných složek, podle projektů a typu měření.



K protokolům lze přiložit také poznámky a fotografie.



ElcoMaster™ má funkci Report Designer, která umožňuje rychle zobrazit měření na obrázku nebo nákrese.



Zkompletujte data z různých měření (např. tloušťka a profil materiálu, klimatické podmínky, přilnavost a lesk) do protokolu na míru.



Email



Cloud



S aplikací ElcoMaster™ Mobile App si budete připadat jako v kanceláři, ať jste kdekoli

Pomocí Bluetooth® a aplikace ElcoMaster™ Mobile App můžete data z přístroje Elcometer stáhnout přímo do zařízení iPhone, iPad nebo iPod nebo do mobilního zařízení s operačním systémem Android™.

Připojení

Připojte přístroj pomocí Bluetooth® k mobilnímu telefonu, prohlížejte měřené hodnoty přímo na displeji telefonu a okamžitě je ukládejte do souborů.



Prohlížení

Okamžitě můžete zobrazit průměrné, maximální a minimální naměřené hodnoty.



Analýza

Analyzujte data v sekvenčních měřeních, statistikách, tabulkách, histogramech nebo na obrázcích.

Třídění a tisk

Ukládejte všechna data (tloušťku suché vrstvy, profil povrchu, klimatické podmínky a návody k obsluze) do přehledných souborů.



Odeslání

Data o měření z mobilního zařízení do počítače lze k další analýze a tvorbě protokolů odeslat e-mailem nebo přes Cloud.



Cloud



Email

Teď už se nemusíte s přístrojem Elcometer vracet do kanceláře, abyste stáhli data. Můžete je stáhnout přímo do mobilních zařízení, a nerušeně tak pokračovat v měření.



Fotografie a poznámky

Přidávejte k měřením fotografie, poznámky a komentáře.

GPS


Ukládejte spolu se soubory i údaje o jejich poloze a zobrazte ji na Google Maps².



Jak Vám ElcoMaster™ může ulehčit práci

ElcoMaster™ byl navržen tak, aby nabízel velmi intuitivní způsob tvoření profesionálních protokolů. Zároveň je však velmi přizpůsobivý: podívejte se na několik způsobů, jak Vám ElcoMaster™ může ulehčit každodenní práci odborníka v oblasti měření povrchů.


1. Z přístroje do PC a do Excelu



2. Z přístroje do PC a do ElcoMasteru™



3. Aplikace ElcoMaster™ Mobile App pro okamžitý přenos dat z terénu do kanceláře



¹ Pouze na zařízeních s iOS.

² Pouze na zařízeních s Android™.

4. Data nahrajte do cloudu a analyzujte v reálném čase



5. Jednoduše propojte několik výrobních míst či linek



<https://www.gamin.cz/elcometerndt-ptg-8/>